



Teilauszug ClickFixx

- Für mittig geführten Tragrahmen Dispensa
- Belastbarkeit 100 kg
- Auszugsweg 370 mm
- Stahl kunststoffbeschichtet silber

Bestell-Nr.	VE
9 117 221	1



Vollauszug mit niedriger Bauhöhe ClickFixx

- Inkl. Dämpfung Silent System
- Für mittig geführten Tragrahmen Dispensa
- Teilauszug und Vollauszug mit niedriger Bauhöhe sind somit in Schränken mit identischer lichter Korpshöhe einsetzbar
- Belastbarkeit 100 kg
- Auszugsweg 470 mm
- Stahl kunststoffbeschichtet

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
silber	9 117 222	1
brillantweiß	9 117 223	1



Elektromechanisches Öffnungssystem Touch Control

- Einsetzbar für Hochschrankauszüge Dispensa und Dispensa ClickFixx
- Reagiert auf Anklopfen auf der Front
- Kombinierbar mit den Dispensa Vollauszügen, Bestell-Nr. 0 010 008 / 9 079 794, siehe Katalog „Technik und Anwendung“ Seite 9.1.96 und Dispensa ClickFixx Vollauszügen, Bestell-Nr. 9 117 222 / 9 117 223 siehe oben
- Silber oder weiß



Oberfläche	Netzkabel	Bestell-Nr.	VE
① silber	Europa (Typ C)	9 111 286	1
brillantweiß	Europa (Typ C)	9 111 281	1
② silber	UK (Typ G)	9 111 287	1
brillantweiß	UK (Typ G)	9 111 283	1
③ silber	Australien / Neuseeland (Typ I)	9 111 289	1
brillantweiß	Australien / Neuseeland (Typ I)	9 111 285	1
④ silber	US (Typ A)	9 111 288	1
brillantweiß	US (Typ A)	9 111 284	1